

Karta danych technicznych

Soczewka dodatkowa

Nr art.: 50117783

KL-M03-1

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Akcesoria



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Funkcje

Funkcje	Skupianie plamki świetlnej
---------	----------------------------

Dane optyczne

Wielkość plamki świetlnej [dla odstępów 2 mm czujników]

Odstęp ogniska	8 mm
----------------	------

Dane mechaniczne



Masa netto	3 g
Rodzaj mocowania	przykręcany

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	90022000
ECLASS 5.1.4	27279205
ECLASS 8.0	27279205
ECLASS 9.0	27273602
ECLASS 10.0	27273603
ECLASS 11.0	27273603
ECLASS 12.0	27273603
ECLASS 13.0	27273603
ECLASS 14.0	27273603
ECLASS 15.0	27273603
ECLASS 16.0	27273603
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31241501

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach



Akcesoria

Ogólne

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	50117758	KFX-ETA-320	Czujnik światłowodowy z tworzywa sztucznego	Obszar zastosowania: Wysokoprecyzyjne rozpoznawanie obiektów Wylot wiązki światła: na stronie przedniej Rdzeń światłowodu: Rdzeń jednowłóknowy Średnica zewnętrzna: 1,25 mm Długość światłowodu: 2.000 mm Materiał płaszcz światłowodu: PE Ułożenie: standard
	50117759	KFX-ETC-320	Czujnik światłowodowy z tworzywa sztucznego	Obszar zastosowania: Zastosowania ogólne Wylot wiązki światła: na stronie przedniej Rdzeń światłowodu: Rdzeń wielowłóknowy, Koncentryczne rozmieszczenie włókien Średnica zewnętrzna: 1,25 mm Długość światłowodu: 2.000 mm Materiał płaszcz światłowodu: PE Ułożenie: standard
	50117760	KFX-ETD-320	Czujnik światłowodowy z tworzywa sztucznego	Obszar zastosowania: Dokładne rozpoznawanie obiektów Wylot wiązki światła: na stronie przedniej Rdzeń światłowodu: Rdzeń jednowłóknowy Średnica zewnętrzna: 1,25 mm Długość światłowodu: 2.000 mm Materiał płaszcz światłowodu: PE Ułożenie: standard

Wskazówka



☞ Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.