

Technisch gegevensblad Merklabe

Art.-nr.: 50144235

BCB G30 H47 ML G

Inhoud

- Technische gegevens
- Artikelsleutel



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Mechanische gegevens		Classificatie	
Afmeting (h x l)	47 mm x 30 mm	Douanetariefnummer	48211010
Rastermaat	30 mm	ECLASS 5.1.4	27280190
Codering	GG1	ECLASS 8.0	27280190
Mechanische eigenschappen	beperkt chemicaliënbestendig	ECLASS 9.0	27280192
	krasvast	ECLASS 10.0	27280192
	UV-bestendig	ECLASS 11.0	27280192
	veegvast	ECLASS 12.0	27280192
Lijm	vochtbestendigheid	ECLASS 13.0	27280192
	Acrylaatlijm	ECLASS 14.0	27280192
	0,1 mm	ETIM 5.0	EC002498
	Fotoset	ETIM 6.0	EC003015
Chemische bestendigheid (bij 23 °C gedurende 24 h)	Dieselolie	ETIM 7.0	EC003015
	Heptaan	ETIM 8.0	EC003015
	Testbenzine	ETIM 9.0	EC003015
	Trafo-olie		
Uitharding	72 h		
Oppervlaktebescherming	Polyester, mat		
Omgevingsgegevens			
Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 ... 120 °C		
Verwerkingstemperatuur	0 ... 45 °C		
Aanbevolen verwerkingstemperatuur	10 ... 25 °C		
Bestendigheid	UV-licht		
	Vochtigheid		
	Zoutsproeinevel (150 h/5 %)		
Temperatuurbestendigheid	-40 ... 120 °C		
Aard van de ondergrond	droog		
	glad		
	schoon		
	vetvrij		

Artikelsleutel

Artikelaanduiding: BCB AAA BBB CCCC DDDD E

BCB	Barcodeband
BCB	Serie BCB: Barcodeband
AAA	Grid / rastermaat G30: 30 mm G40: 40 mm
BBB	Bandhoogte / speciale hoogte H25: Hoogte 25 mm H47: Hoogte 47 mm SH1: Speciale hoogte individueel tussen 20 - 32 mm SH2: Speciale hoogte individueel tussen 33 - 47 mm SH3: Speciale hoogte individueel tussen 48 - 70 mm SH4: Speciale hoogte individueel tussen 71 - 140 mm
CCCC	Bandlengte / speciale lengte Lxxx: Bandlengte in mm SL: Speciale lengte
DDDD	Opties TWIN: Twee identiek gedrukte banden MVS: Measurement Value Switch (kleur rood) MV0: Measurement Value Zero (kleur geel) MK: Merklabel RW: Reverse Winding (gewijzigde wikkelrichting, laagste positiewaarde ligt binnen op de wikkelkern) RK: Repair Kit (reparatieband)

Artikelsleutel

BCB Barcodeband

E	Klantspecifiek uitvoering A: Code-inhoud ML = AA1 kleur rood B: Code-inhoud ML = BB1 kleur rood C: Code-inhoud ML = CC1 kleur rood D: Code-inhoud ML = DD1 kleur rood E: Code-inhoud ML = EE1 kleur rood F: Code-inhoud ML = FF1 kleur rood G: Code-inhoud ML = CC1 kleur rood
---	--

Opmerking



Een lijst met alle beschikbare apparaattypen vindt u op de webpagina van Leuze via www.leuze.com.